



Przedłużacz z zestykiem ochronnym

Przedłużacz w powłoce z PCV. Z wtyczką z zestykiem ochronnym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	1-2030	Przedłużacz z zestykiem ochronnym	2 m
	1-2031	Przedłużacz z zestykiem ochronnym	5 m

Opis

Przedłużacz w powłoce z PCV. Z wtyczką z zestykiem ochronnym.

Przekrój kabla: 1,5 mm².

Obciążenie do 16 A przy 220 V.