



Vortex Multi Speed MSV-3500



Wytrząsarka Vortex **Multi Speed MSV-3500** do delikatnego lub energicznego mieszania próbek w probówkach o poj. od 0,2 ml do 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-7755	Vortex Multi Speed MSV-3500	bez platform
	K-7756	Vortex Multi Speed MSV-3500	z platformami SV-4/30, SV-10/10, SV-16/8, SV-8/15

Opis

Wytrząsarka Vortex Multi Speed MSV-3500 firmy Biosan do łagodnego lub intensywnego wytrząsania próbek.

Urządzenie K-7755 dostarczane jest bez platform. Dostępny jest również model **K-7756** zawierający w zestawie wszystkie 4 kompatybilne z vortexem MSV-3500 platformy.

Ze względu na dostępność szerokiej gamy **platform**, może być stosowana do wszystkich najpopularniejszych typów probówek. Prędkość obrotowa i czas pracy są sterowane cyfrowo. Pracę można programować do 60 minut. Urządzenie posiada również funkcję pracy ciągłej (do 8 h).

Prędkość obrotową można regulować w zakresie **od 300 do 3500 obr./min.** Maksymalna prędkość uzyskiwana przez MSV-3500 różni się w zależności od ciężaru wytrząsanych próbek.

Na wyświetlaczu LCD można obserwować wartości zadane, jak i rzeczywiste parametry pracy.

Dostępne są 4 modele kompatybilnych platform (**K-7760-K-7763**). Umożliwiają one wytrząsanie mikroprobówek, probówek o poj. 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 10 ml, 15 ml lub 50 ml.

Dane techniczne

Parametry

MSV-3500 Multi Speed

Prędkość

300-3500 obr./min

Parametry**MSV-3500 Multi Speed**

Timer	0-60 min / praca ciągła
Maks. czas pracy w trybie ciągłym	8 godz.
Wyświetlacz	LCD
Amplituda ruchu	4 mm
Maks. obciążenie	0,2 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	180 x 170 x 145 mm
Waga	2,6 kg
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	12 W