



Włącznik nożny z kablem zasilającym i gniazdkiem



Włącznik pedałowaty z kablem zasilającym i gniazdkiem na 230 V. Przeznaczony do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych. Gniazdko pozostaje tak długo pod napięciem, jak długo naciskany jest pedał. W ten sposób można włączać lub wyłączać urządzenie w zależności od potrzeb.

Miniatura



Nr-art.

2-2310

Nazwa

Włącznik nożny z kablem zasilającym i gniazdkiem

Opis

Włącznik pedałowaty z kablem zasilającym i gniazdkiem na 230 V. Przeznaczony do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych. Gniazdko pozostaje tak długo pod napięciem, jak długo naciskany jest pedał. W ten sposób można włączać lub wyłączać urządzenie w zależności od potrzeb.

Obciążalność: przy obciążeniu omowskim – 6 A, przy obciążeniu indukcyjnym – 2 A.

Wymiary: 198 x 102 x 45 mm.

Waga: 0,65 kg.