







## Szczotki i pędzle antystatyczne



Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagane jest obniżenie ładunków elektrostatycznych. Bez trudu usuwają cząsteczki kurzu. W razie zanieczyszczenia substancjami tłustymi umyć włókna i włosie naturalne mydłem i letnią wodą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	2-3265	Szczotka antystatyczna	pędzel o śr. 20 mm
	2-3266	Szczotka antystatyczna	35 x 10 mm
	2-3267	Szczotka antystatyczna	100 x 10 mm
	2-3268	Szczotka antystatyczna z długim trzonkiem	140 x 10 mm

### Opis

Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagane jest obniżenie ładunków elektrostatycznych. Bez trudu usuwają cząsteczki kurzu. W razie zanieczyszczenia substancjami tłustymi umyć włókna i włosie naturalne mydłem i letnią wodą.