



**Aluminiowe butelki z zakrętkami z PP - o poj. 30 ml - 1,2 l**



Butelki wykonane z czystego aluminium (99,5%), bez spawów. Nieprzezrojyste, niełamiwe, nierdzewne, neutralne zapachowo. Nakrętki wykonane z polipropylenu, z pierścieniem plombującym i aluminiową uszczelką. Spełniają wymogi PCB (oprócz poj. 30 ml). Nadają się do transportu i przechowywania prób. Cena dotyczy 1 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Nr atestu
	B-1125	Butelka aluminiowa	30 ml	35 mm	75 mm	BRAK
	B-1126	Butelka aluminiowa	60 ml	40 mm	88 mm	1B1/X/250
	B-1127	Butelka aluminiowa	120 ml	57 mm	97 mm	1B1/X/250
	B-1128	Butelka aluminiowa	300 ml	57 mm	160 mm	1B1/X/250
	B-1129	Butelka aluminiowa	600 ml	74 mm	192 mm	1B1/X/250
	B-1130	Butelka aluminiowa	1200 ml	88 mm	248 mm	1B1/X/250

**Opis**

Butelki wykonane z czystego aluminium (99,5%), bez spawów. Nieprzezrojyste, niełamiwe, nierdzewne, neutralne zapachowo. Nakrętki wykonane z polipropylenu, z pierścieniem plombującym i aluminiową uszczelką. Spełniają wymogi PCB (oprócz poj. 30 ml). Nadają się do transportu i przechowywania prób. Cena dotyczy 1 szt.

Butelki posiadają atest UN 1B1/X/250 (nie dotyczy modelu B-1125).