



Myjki ultradźwiękowe S 30 i S 30H



Myjki ultradźwiękowe Elma S 30 i S 30H o pojemności 2,75 l są przeznaczone do skutecznego czyszczenia elementów laboratoryjnych i technicznych. Pracują z częstotliwością 37 kHz, a model S 30H jest dodatkowo wyposażony w ogrzewanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grzanie	Pojemność
	2-3290	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S30	bez grzania	2,75 l
	2-3291	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S30H	z grzaniem	2,75 l

Opis

Myjka z ogrzewaniem regulowanym termostatycznie lub bez ogrzewania. Gwarantuje dokładne działanie czyszczące oparte na systemie Sandwich-Schwing (tzn. czyszczenie ultradźwiękiem aż po najdalsze brzegi wanny). Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej. Łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu. Wyposażona w timer 0-15 min. oraz możliwość ustawienia pracy ciągłej.

Wymiary wanny (szer. x gł. x wys.): 240 x 137 x 100 mm.

Pojemność: 2,75 l.

W ofercie dostępne są również [akcesoria](#) dedykowane do myjek S 30 i S 30H.