



Zaciskarka do taśm zamykających

Automatyczne urządzenie zaciskające przeznaczone do sprawnego łączenia, naciągania i cięcia taśm zamykających. Bezstopniowe ustawianie. Przystosowane do zamknięć uniwersalnych o szer. od 2,2 do 4,8 mm ([Nr-Art. 1-7110 do 1-7112](#)). Części mechaniczne wykonane są ze stali, obudowa z tworzywa sztucznego. Siła zacisku może być regulowana indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-7115	Zaciskarka do taśm zamykających	1 szt.

Opis

Automatyczne urządzenie zaciskające przeznaczone do sprawnego łączenia, naciągania i cięcia taśm zamykających. Bezstopniowe ustawianie. Przystosowane do zamknięć uniwersalnych o szer. od 2,2 do 4,8 mm ([Nr-Art. 1-7110 do 1-7112](#)). Części mechaniczne wykonane są ze stali, obudowa z tworzywa sztucznego. Siła zacisku może być regulowana indywidualnie.