



Zaciskarka stołowa do worków

Zaciskarka stołowa do worków. Praktyczna zaciskarka taśmowa do worków foliowych. Obudowa i podstawa wykonane z metalu. Posiada cztery otwory w podstawie umożliwiające przymocowanie na stałe do podłoża. Może być stosowana z różnymi rodzajami worków, także z tymi przeznaczonymi do utylizacji odpadów. Zaciskarka przystosowana jest do stosowania taśm o szerokości od 9 do 12 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-0723	Zaciskarka stołowa do worków	15 cm x 22 cm x 7,5 cm	1 szt.
	B-0724	Taśma klejąca do zaciskarki stołowej - czerwona	12 mm x 66 m	1 szt.
	B-0725	Worki foliowe z HDPE	100 x 40 x 220 mm	1000 szt.
	B-0726	Worki foliowe z HDPE	140 x 40 x 260 mm	1000 szt.
	B-0727	Worki foliowe z HDPE	180 x 40 x 350 mm	1000 szt.

Opis

Zaciskarka stołowa do worków. Praktyczna zaciskarka taśmowa do worków foliowych. Obudowa i podstawa wykonane z metalu. Posiada cztery otwory w podstawie umożliwiające przymocowanie na stałe do podłoża. Może być stosowana z różnymi rodzajami worków, także z tymi przeznaczonymi do utylizacji odpadów. Zaciskarka przystosowana jest do stosowania taśm o szerokości od 9 do 12 mm.

Wymiary zaciskarki (wys. x dł. x szer.): 15 cm x 22 cm x 7,5 cm.

Grubość worków: 18 µm.

Taśmę należy dokupić osobno.