



## Ręczna lampa UV neoLab - typ 6

Ręczna lampa neoLab o wysokim natężeniu promieniowania. Uniwersalne możliwości zastosowania w archiwach, bibliotekach, bankach, w górnictwie, browarnictwie, laboratoriach, przemyśle spożywczym itd. W komplecie z kablem przyłączeniowym i włącznikiem.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                  | Wymiary filtra  | Długość fal     |
|-----------|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|           | 2-5062  | Lampa UV, 6 KLU, fale krótkie i długie | 2 x 22 x 150 mm | 254 nm / 366 nm |

### Opis

Ręczna lampa neoLab o wysokim natężeniu promieniowania. Uniwersalne możliwości zastosowania w archiwach, bibliotekach, bankach, w górnictwie, browarnictwie, laboratoriach, przemyśle spożywczym itd. W komplecie z kablem przyłączeniowym i włącznikiem.

**Moc:** 6 W, 220 V.

**Wymiary:** 280 x 86 x 65 mm (dł. x szer. x wys.).

Lampa niskociśnieniowa z natężeniem świetlnym 14  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ . Możliwość przełączania na wybraną długość fali (254 na 366 nm).

Akcesoria do lamp UV neoLab (statyw na stół UV 6-12 i zapasowe świetlówki UV) należy zamawiać osobno.