





## Pomпки syfonowe

Idealne do opróżniania i przepompowywania wielu olejów i innych cieczy. Przepływające medium ma kontakt jedynie z polipropylenem, stalą szlachetną oraz z HDPE. Wystarczy zanurzyć rurę ssącą w płynie i kilka razy pociągnąć tłok, aby rozpocząć proces ssący. Urządzenie nie powoduje zabrudzeń czy zatkania zaworów. Wyposażone w adapter wtykowy lub adapter śrubowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2303	Pompka syfonowa, rura ssąca ok. 85 cm, z adapterem śrubowym
	2-2302	Pompka syfonowa, rura ssąca ok. 54 cm, ze stożkowym adapterem wtykowym

### Opis

Idealne do opróżniania i przepompowywania wielu olejów i innych cieczy. Przepływające medium ma kontakt jedynie z polipropylenem, stalą szlachetną oraz z HDPE. Wystarczy zanurzyć rurę ssącą w płynie i kilka razy pociągnąć tłok, aby rozpocząć proces ssący. Urządzenie nie powoduje zabrudzeń czy zatkania zaworów. Wyposażone w adapter wtykowy lub adapter śrubowy.