



Elektryczne pompy do beczek

Doskonale nadaje się do czystego i bezpiecznego nalewania cieczy z beczek o poj. do 220 l. Przeznaczona do dozowania rozcieńczonych kwasów i ługów, farb, emulsji, dyspersji, zawiesin i cieczy o niskiej lepkości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	2-2304	Pompa do beczek, kompletna	50 cm
	2-2305	Pompa do beczek, kompletna	70 cm
	2-2306	Pompa do beczek, kompletna	100 cm

Opis

Doskonale nadaje się do czystego i bezpiecznego nalewania cieczy z beczek o poj. do 220 l. Przeznaczona do dozowania rozcieńczonych kwasów i ługów, farb, emulsji, dyspersji, zawiesin i cieczy o niskiej lepkości.

Wykonana z materiałów: PP, stali szlachetnej, Vitonu®

Mechanizm pompujący można z łatwością zdemontować i wyczyścić.

Moc silnika: zmienna, maks. 160 W.

Moc ssąca: 0 do 30 l/min (regulacja bezstopniowa).

Zasilanie: 230 V.

Klasa ochrony: IP 24.

Pompa jest dostarczana w stanie kompletnym: z silnikiem, mechanizmem pompującym, wylewką oraz kurkiem odcinającym.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Zaleca się, aby ciecz ciężkie i lepkie dozować jedynie w małych ilościach.

Na zapytanie dostępne są pistolet zasysający oraz wymienny mechanizm pompujący.