








## Wężę silikonowe do pomp

Wężę silikonowe wysokiej jakości. Nadają się zwłaszcza do pomp perystaltycznych. Przezroczyste. Dostarczane w rolkach o dł. 5 m.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. wew. węża	Gr. ścianki	Dł. rolki
	2-4035	Wąż silikonowy	2 mm	1,0 mm	5 m
	2-4036	Wąż silikonowy	3 mm	1,6 mm	5 m
	2-4037	Wąż silikonowy	4 mm	1,6 mm	5 m
	2-4038	Wąż silikonowy	5 mm	1,6 mm	5 m
	2-4039	Wąż silikonowy	6 mm	1,6 mm	5 m
	2-4045	Wąż silikonowy	7 mm	1,6 mm	5 m
	2-4046	Wąż silikonowy	8 mm	1,6 mm	5 m

### Opis

Wężę silikonowe wysokiej jakości. Nadają się zwłaszcza do pomp perystaltycznych. Przezroczyste. Dostarczane w rolkach o dł. 5 m.