













Przezroczysty wąż silikonowy



Standardowy, przezroczysty wąż silikonowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr.wew.	Gr.ścianki
	E-4192	Przezroczysty wąż silikonowy	3 mm	1 mm	1,0 mm
	E-4193	Przezroczysty wąż silikonowy	4 mm	1 mm	1,5 mm
	E-4194	Przezroczysty wąż silikonowy	4 mm	2 mm	1,0 mm
	E-4195	Przezroczysty wąż silikonowy	5 mm	3 mm	1,0 mm
	E-4196	Przezroczysty wąż silikonowy	6 mm	3 mm	1,5 mm
	E-4197	Przezroczysty wąż silikonowy	7 mm	4 mm	1,5 mm
	E-4198	Przezroczysty wąż silikonowy	8 mm	5 mm	1,5 mm
	E-4199	Przezroczysty wąż silikonowy	9 mm	6 mm	1,5 mm
	E-4200	Przezroczysty wąż silikonowy	10 mm	7 mm	1,5 mm
	E-4201	Przezroczysty wąż silikonowy	11 mm	8 mm	1,5 mm
	E-4202	Przezroczysty wąż silikonowy	12 mm	8 mm	2,0 mm
	E-4203	Przezroczysty wąż silikonowy	13 mm	9 mm	2,0 mm
	E-4204	Przezroczysty wąż silikonowy	14 mm	10 mm	2,0 mm
	E-4205	Przezroczysty wąż silikonowy	16 mm	12 mm	2,0 mm

Opis

Standardowy, przezroczysty wąż silikonowy.

Twardość wg Shore'a: 55 A.

Odporność na temperaturę: -60°C do 180°C, krótkotrwałe do 260°C. Odpowiedni także do pomp perystaltycznych.

Uwaga: wszystkie ceny węży liczone są za jeden metr.