

















Pipety wielomiarowe z objętością nominalną u góry - klasa AS - o poj. 0,5 ml - 50 ml



Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Granica błędu	Kod barwny	Szt./Op.
	B-7845	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	0,5 ml	0,01 ml	0,006 ml	2 x żółty	12 szt.
	B-7846	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	1 ml	0,01 ml	0,007 ml	żółty	12 szt.
	B-7847	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	1 ml	0,01 ml	0,007 ml	żółty	12 szt.
	B-7848	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	1 ml	0,1 ml	0,007 ml	czerwony	12 szt.
	B-7849	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	2 ml	0,01 ml	0,010 ml	2 x biały	12 szt.
	B-7850	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	2 ml	0,02 ml	0,010 ml	czarny	12 szt.
	B-7851	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	2 ml	0,02 ml	0,010 ml	czarny	12 szt.
	B-7852	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	2 ml	0,1 ml	0,010 ml	zielony	12 szt.
	B-7853	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	5 ml	0,05 ml	0,030 ml	czerwony	12 szt.
	B-7854	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	5 ml	0,1 ml	0,030 ml	niebieski	12 szt.
	B-7855	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	10 ml	0,1 ml	0,05 ml	pomarańczowy	12 szt.
	B-7856	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	20 ml	0,1 ml	0,1 ml	2 x żółty	6 szt.
	B-7857	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	25 ml	0,1 ml	0,1 ml	biały	6 szt.
	B-7858	Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności	50 ml	0,1 ml	0,2 ml	-	6 szt.

Opis

Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex).

Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769.

Długość: 360 mm (z wyjątkiem nr art. B-7857 i B-7858 – dł. 450 mm).

Nr art. B-7847, B-7851, B-7853 do B-7858 nadają się do użytkowania z bawełnianymi zatyczkami.