



## Sączki filtracyjne z bibuły - bezfosforanowe - MN 616 G



Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy gleby i oznaczania fosforanów w hutach i stalowniach itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	B-2549	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	55 mm	100 szt.
	B-2550	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	70 mm	100 szt.
	B-2551	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	90 mm	100 szt.
	B-2552	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	110 mm	100 szt.
	B-2553	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	125 mm	100 szt.
	B-2554	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	150 mm	100 szt.
	B-2555	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	185 mm	100 szt.
	B-2556	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	240 mm	100 szt.
	B-2557	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe średnie	MN 616 G	320 mm	100 szt.

### Opis

Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy gleby i oznaczania fosforanów w hutach i stalowniach itp.

**Typ MN 616 G - filtry bezfosforanowe okrągłe „średnie” o grubości 0,20 mm.**