

## Filtr sfałdowany - typ 3 hw



**Munktell**  
AHLSTROM

Filtr sfałdowany. Przeznaczony do ogólnych zastosowań filtracyjnych. Typ 3 hw.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa            | Typ  | Średnica | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------|------|----------|----------|
|           | E-1413  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 90 mm    | 100 szt. |
|           | E-1414  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 110 mm   | 100 szt. |
|           | E-1415  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 125 mm   | 100 szt. |
|           | E-1416  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 150 mm   | 100 szt. |
|           | E-1417  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 185 mm   | 100 szt. |
|           | E-1418  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 240 mm   | 100 szt. |
|           | E-1419  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 270 mm   | 100 szt. |
|           | E-1420  | Filtr sfałdowany | 3 hw | 320 mm   | 100 szt. |

### Opis

Filtr sfałdowany. Przeznaczony do ogólnych zastosowań filtracyjnych. Typ 3 hw.

**Gramatura:** 65 g/m<sup>2</sup>.

**Szybkość filtracji:** 20 s/10 ml.