

Strzykawkowy adapter do sączenia



Adapter strzykawkowy wykonany z PTFE. Nie pozostawia elementów śladowych w filtrowanych roztworach. Łatwo wymienialna membrana (odkręcana) i antyadhezyjna powierzchnia ułatwiają czyszczenie. Wlot i wylot Luer-Lock. Ciśnienie do 2 bar. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sączka	Pow. filtracyjna	Śr. zew.
	B-2047	Strzykawkowy adapter do sączenia	13 mm	0,78 cm ²	21 mm
	B-2048	Strzykawkowy adapter do sączenia	25 mm	3,80 cm ²	34 mm

Opis

Adapter strzykawkowy wykonany z PTFE. Nie pozostawia elementów śladowych w filtrowanych roztworach. Łatwo wymienialna membrana (odkręcana) i antyadhezyjna powierzchnia ułatwiają czyszczenie. Wlot i wylot Luer-Lock. Ciśnienie do 2 bar. Autoklawowalny. Membrany prosimy zamawiać osobno.