



Sączki membranowe z PTFE - hydrofobowe

Hydrofobowe sączki wykonane z porowatego PTFE o grubości 200 μm . Odporne na działanie temperatury od -200°C do $+250^{\circ}\text{C}$. Nadają się do stosowania w adapterach strzykawkowych i przepływowych, np. nr art. B-2049 i nast.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sączka	Śr. porów	Szt./Op.
	B-2009	Filtry membranowe z PTFE	13 mm	0,05 μm	10 szt.
	B-2010	Filtry membranowe z PTFE	25 mm	0,05 μm	10 szt.
	B-2011	Filtry membranowe z PTFE	47 mm	0,05 μm	10 szt.
	B-2012	Filtry membranowe z PTFE	47 mm	0,2 μm	10 szt.
	B-2013	Filtry membranowe z PTFE	47 mm	0,45 μm	10 szt.
	B-2014	Filtry membranowe z PTFE	47 mm	1 μm	10 szt.
	B-2015	Filtry membranowe z PTFE	47 mm	5 μm	10 szt.

Opis

Hydrofobowe sączki wykonane z porowatego PTFE o grubości 200 μm . Odporne na działanie temperatury od -200°C do $+250^{\circ}\text{C}$. Nadają się do stosowania w adapterach strzykawkowych i przepływowych, np. nr art. B-2049 i nast.