



Sączki membranowe Durapore[®] z PVDF - hydrofilowe



Hydrofilowe sączki z polifluorku winylidenu o zmodyfikowanej powierzchni. Wykazują bardzo niskie powinowactwo do białek (ok. 4 µg/cm²). Stosowane przy filtracji roztworów białkowych (mediów tkankowych), antybiotyków, alkoholi itp. Grubość membrany ok. 125 µm. Powierzchnia biała i gładka. Zawartość endotoksyn poniżej 0,5 EU/ml. Maksymalna temperatura robocza: 85°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sączka	Śr. porów	Szt./Op.
	B-2028	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	13 mm	0,1 µm	100 szt.
	B-2029	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	25 mm	0,1 µm	100 szt.
	B-2030	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	47 mm	0,1 µm	100 szt.
	B-2031	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	90 mm	0,1 µm	50 szt.
	B-2032	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	13 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-2033	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	25 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-2034	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	47 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-2035	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	90 mm	0,22 µm	50 szt.
	B-2036	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	13 mm	0,45 µm	100 szt.
	B-2037	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	25 mm	0,45 µm	100 szt.
	B-2038	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	47 mm	0,45 µm	100 szt.
	B-2039	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	90 mm	0,45 µm	50 szt.
	B-2040	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	13 mm	0,65 µm	100 szt.
	B-2041	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	25 mm	0,65 µm	100 szt.
	B-2042	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	47 mm	0,65 µm	100 szt.
	B-2043	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	90 mm	0,65 µm	50 szt.
	B-2044	Filtry membranowe Durapore [®] z PVDF, hydrofilowe	13 mm	5 µm	100 szt.



B-2045

Filtrы membranowe Durapore® z PVDF, hydrofilowe

25 mm

5 µm

100 szt.



B-2046

Filtrы membranowe Durapore® z PVDF, hydrofilowe

47 mm

5 µm

100 szt.

Opis

Hydrofilowe sączi Durapore® z polifluorku winylidenu o zmodyfikowanej powierzchni. Wykazują bardzo niskie powinowactwo do białek (ok. 4 µg/cm²). Stosowane przy filtracji roztworów białkowych (mediów tkankowych), antybiotyków, alkoholi itp. Grubość membrany ok. 125 µm. Powierzchnia biała i gładka. Zawartość endotoksyn poniżej 0,5 EU/ml. Maksymalna temperatura robocza: 85°C.