



Mieszadło magnetyczne KMO 2 basic IKAMAG[®]



Małe, mocne mieszadło magnetyczne bez grzania. Posiada silne pole magnetyczne. Silnik z optoelektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Prędkość obrotowa nastawiana bezstopniowo w zakresie od 0 do 1000 obr./min. Obudowa ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie i sterylizację. Z gwintem M 10 do pręta statywu H 16 V.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.
	K-1039	Mieszadło magnetyczne KMO 2 basic IKAMAG [®]	0-1100 obr./min	50 mm

Opis

Małe, mocne mieszadło magnetyczne bez grzania. Posiada silne pole magnetyczne. Silnik z optoelektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Prędkość obrotowa nastawiana bezstopniowo w zakresie od 0 do 1000 obr./min. Obudowa ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie i sterylizację. Z gwintem M 10 do pręta statywu H 16 V.

Dane techniczne

Parametr	KMO 2 basic IKAMAG [®]
Liczba stanowisk	1
Maks. mieszana objętość płynu (H ₂ O) na każde stanowisko	5 l
Zakres prędkości obrotowej	0-1100 obr./min
Ustawienie prędkości obrotowej	bezstopniowe
Maks. długość mieszadełka magnetycznego	50 mm
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	stal szlachetna 1.4301

Parametr	KMO 2 basic IKAMAG®
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	140 x 200 x 75 mm
Moc silnika wejściowa / wyjściowa	14 / 4 W
Napięcie	230/115/110 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP21
Ciężar	1,4 kg