



Wytrząsarka obrotowa GFL 3040



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu obrotowym – do butelek. Regulowana ilość obrotów, możliwość delikatnego i intensywnego wytrząsania prób stałych i ciekłych. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu, przejrzysty panel sterowania oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Obrotowy statyw może pomieścić max. 12 naczyń o średnicy do 110mm i wysokości do 270 mm.

Miniatura



Nr-art.

K-1604

Nazwa

Wytrząsarka GFL 3040

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu obrotowym – do butelek. Regulowana ilość obrotów, możliwość delikatnego i intensywnego wytrząsania prób stałych i ciekłych. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu, przejrzysty panel sterowania oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Obrotowy statyw może pomieścić max. 12 naczyń o średnicy do 110mm i wysokości do 270 mm.

Typ ruchu: obrotowy.

Częstotliwość: 1-20 obr./min.

Obciążenie maksymalne: 20 kg (12 butelek o Ø 110 mm).

Maksymalna wysokość butelki: 270 mm (wysokość regulowana).

Wymiary zewnętrzne: 770 x 700 x 715 mm.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)

Wycofana wytrząsarka GFL 3040 została zastąpiona przez nowy model: [wytrząsarkę obrotową Varioshake VS 20 OH \(K-8678\)](#).