



Mikrofalówki w formacie kompaktowym

Nr-Art. 3-2300 (rys. 1)

Urządzenie obsługiwane mechanicznie. Posiada timer 60 min. i 5 stopni grzania, z możliwością nastawiania stopni pośrednich. Wysokość wewnętrzna wynosi ok. 190 mm. Oświetlone wnętrze. Obudowa w kolorze białym.

Nr-Art. 3-2301 (rys. 2)











Obsługa za pomocą przełącznika obrotowego. Posiada timer 60 min. i 5 stopni grzania: 90/180/360/600/900 W. Wysokość wewnętrzna wynosi ok. 210 mm. Oświetlone wnętrze. Obudowa w kolorze białym.

Nr-Art. 3-2302 (rys. 3)

Posiada 5 stopni grzania i 18 programów. Jest to urządzenie kombinowane - połączenie urządzenia emitującego gorące powietrze z grillem. Wyposażone w automatykę rozmrażania i podgrzewania oraz wyświetlacz cyfrowy. Obudowa w kolorze srebrny-metalik.

Wymiary wewnętrzne: 375 x 272 x 395 mm (szer. x wys. x gł.).

Ciężar: ok. 23 kg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rys.	Szt./Op.
	3-2300	Urządzenie mikrofalowe. Przewidziana przestrzeń wewn. 17 l, moc 800 W	1	-
	3-2301	Urządzenie mikrofalowe. Przewidziana przestrzeń wewn. 23 l, moc 900 W	2	-
	3-2302	Urządzenie mikrofalowe. Przewidziana przestrzeń wewn. 40 l, moc 900 W	3	-
	E-3605	Pojemnik z PTFE, z nakrętką i folią odp. na ciśnienie - poj. 5 ml	-	-
	E-3606	Pojemnik z PTFE, z nakrętką i folią odp. na ciśnienie - poj. 10 ml	-	-
	E-3607	Pojemnik z PTFE, z nakrętką i folią odp. na ciśnienie - poj. 20 ml	-	-
	E-3608	Pojemnik z PTFE, z nakrętką i folią odp. na ciśnienie - poj. 50 ml	-	-
	E-3609	Folie odporne na pękanie - do pojemników o poj. 5 ml	-	10 szt.
	E-3610	Folie odporne na pękanie - do pojemników o poj. 10 i 20 ml	-	10 szt.
	E-3611	Folie odporne na pękanie - do pojemników o poj. 50 ml i 100 ml	-	10 szt.

Opis

Nr-Art. 3-2300 (rys. 1)

Urządzenie obsługiwane mechanicznie. Posiada timer 60 min. i 5 stopni grzania, z możliwością nastawiania stopni pośrednich. Wysokość wewnętrzna wynosi ok. 190 mm. Oświetlone wnętrze. Obudowa w kolorze białym.

Nr-Art. 3-2301 (rys. 2)

Obsługa za pomocą przełącznika obrotowego. Posiada timer 60 min. i 5 stopni grzania: 90/180/360/600/900 W. Wysokość wewnętrzna wynosi ok. 210 mm. Oświetlone wnętrze. Obudowa w kolorze białym.

Nr-Art. 3-2302 (rys. 3)

Posiada 5 stopni grzania i 18 programów. Jest to urządzenie kombinowane - połączenie urządzenia emitującego gorące powietrze z grillem. Wyposażone w automatykę rozmrażania i podgrzewania oraz wyświetlacz cyfrowy. Obudowa w kolorze srebrny-metalik.

Wymiary wewnętrzne: 375 x 272 x 395 mm (szer. x wys. x gł.).

Ciężar: ok. 23 kg.