



Łaźnie wodne SBB Aqua Plus



Analogowe łaźnie wodne SBB Aqua Plus zapewniające ciągłą pracę w temperaturze 100°C. Seria składa się z czterech modeli. Wyposażone w 2 wyłączniki chroniące przed przegrzaniem i niezamierzonym uruchomieniem urządzenia oraz regulator energii gwarantujący ciągłe wrzenie. Utrzymują stały poziom cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. robocze	Wym. zewnętrzne
	B-3361	Łaźnia wodna SBB Aqua 5 Plus	5 l	100°C	290 x 145 x 105 mm	390 x 250 x 375 mm
	B-3362	Łaźnia wodna SBB Aqua 12 Plus	12 l	100°C	290 x 315 x 105 mm	390 x 385 x 440 mm
	B-3363	Łaźnia wodna SBB Aqua 18 Plus	18 l	100°C	290 x 495 x 105 mm	390 x 570 x 270 mm
	B-3364	Łaźnia wodna SBB Aqua 26 Plus	26 l	100°C	290 x 495 x 155 mm	390 x 600 x 445 mm

Opis

Charakterystyka i zastosowanie łaźni wodnych SBB Aqua Plus

Seria SBB Aqua Plus firmy Grant to analogowe łaźnie wodne do bezpośredniego zanurzania próbek. Wysokiej jakości solidna i wytrzymała konstrukcja jest odporna na korozję. Zbiorniki łaźni wykonano ze stali nierdzewnej. Dostępne 3 modele łaźni o pojemnościach 5, 12 oraz 26 litrów. Mieszczą maksymalnie 125 mm cieczy przy pojemności 5 l i 12 l oraz 175 mm przy pojemności 26 l. Zasilane 230 V, z mocą grzewczą 1,5 kW. **Ważące 5,5 kg, 7,8 kg lub 11 kg w zależności od wariantu.**

SBB Aqua Plus zapewniają stałą pracę w temperaturze **100°C** nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia oraz nadmiernego wytwarzania pary. Posiadają **proste i intuicyjne sterowanie** zapewniając szybkie i łatwe ustawienie temperatury. Urządzenia utrzymują stały poziom cieczy eliminując potrzebę monitorowania i uzupełniania wanny. Wyposażone w nastawny regulator energii gwarantujący stałe i ciągłe wrzenie. Posiadają **dwa wyłączniki termiczne** chroniące przed przegrzaniem i niezamierzonym uruchomieniem urządzenia, zabezpieczając przed pracą bez cieczy. Grzałka i czujniki temperatury zamontowano u podstawy zbiornika. Zabezpieczone perforowaną tacą, dają większą przestrzeń użytkową.

Łaźnie wodne SBB Aqua Plus znajdują zastosowanie przy m.in.: **przygotowaniu kultur tkankowych, podgrzewaniu pożywek do hodowli tkankowych, przygotowaniu próbek do testów immunologicznych, sanityzacji sprzętu.**

Zakres dostawy

W zakresie dostawy zawarte są przezroczysta poliwęglanowa **pokrywa oraz taca**. Niekapiąca pokrywa z poliwęglanu poprawia wydajność, ogranicza parowanie i oszczędza energię. Perforowana taca pozwala na równomierne rozprowadzanie

temperatury.

Aby uzyskać temperaturę powyżej 60°C, należy przykryć łaźnię pokrywą lub użyć [kulek pływających do łaźni](#). Pływaki możliwe do kupienia osobno.

Dane techniczne

Parametr	SBB Aqua 5 Plus	SBB Aqua 12 Plus	SBB Aqua 18 Plus	SBB Aqua 26 Plus
Pojemność	5 l	12 l	18 l	26 l
Wym. obszaru roboczego (szer. x dł. x wys.)	290 x 145 x 105 mm	290 x 315 x 105 mm	290 x 495 x 105 mm	290 x 495 x 155 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.)	390 x 250 x 375 mm	390 x 385 x 440 mm	390 x 570 x 270 mm	390 x 600 x 445 mm
Min. / maks. głębokość cieczy	50 / 125 mm			70 / 175 mm
Regulacja temp.	analogowa			
Zakres temp.	100°C			
Zasilanie	230 V			
Moc grzewcza	1,5 kW			2,0 kW
Waga	5,5 kg	7,8 kg	10,2 kg	11,0 kg