



Zestaw do filtracji Duran - skręcany



Skręcany zestaw do filtracji DURAN składa się z lejka z PP, szklanej nasadki z gwintem oraz dwóch uszczelek FKM. Każdy z elementów zestawu jest wymienny. Dostępne są 3 rozmiary lejków do filtracji: 30, 250 oraz 1000 ml. Zestaw dostarczany jest bez dysku spiekane - trzeba zamówić go osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Średnica	Pojemność
	G-2841	Zestaw do filtracji Duran - skręcany	28 mm	24 mm	30 ml
	G-2842	Zestaw do filtracji Duran - skręcany	54 mm	50 mm	250 ml
	G-2843	Zestaw do filtracji Duran - skręcany	95 mm	90 mm	1000 ml

Opis

Zestaw do filtracji składa się z [niebieskiego lejka z polipropylenu](#) z gwintem, [szklanej nasadki z gwintem](#) wykonanej ze szkła borokrzemowego 3.3 oraz dwóch [uszczerek z FKM](#). Każdy z tych elementów jest również dostępny do kupienia osobno. Skręcane zestawy do filtracji Duran dostępne są w 3 pojemnościach: 30 ml, 250 ml oraz 1000 ml.

Do zestawu należy dokupić [spiekany dysk](#) o odpowiedniej porowatości. Dla zestawu G-2842 (poj. 250 ml) możliwe jest również dokupienie perforowanej płytki ([G-2961](#)), na której umieścić można filtr bibułowy lub membranowy. W przypadku [dysków spiekanych](#) zastosowanie dodatkowego filtra jest opcjonalne. Skręcany zestaw do filtracji można połączyć z kolbą próżniową za pomocą [uszczelki Guko](#).

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu sączenia bardzo ważne jest umieszczenie krążka filtracyjnego pomiędzy dwoma [uszczelkami FKM](#). Dzięki temu, że zestaw jest skręcany, można go bardzo łatwo wyczyścić. [Szklana nasadka](#) posiada czytelną, białą skalę.

Alternatywą dla lejków skręcanych jest [zestaw do filtracji próżniowej DURAN](#). Można go stosować ze [spiekanymi dyskami o śr. 50 mm](#) lub płytką perforowaną [G-2961](#). Gama lejków do filtracji Duran obejmuje również produkty z wbudowanymi spiekanymi dyskami:

- [lejki stożkowe do sączenia małych objętości](#),
- [lejki cylindryczne o poj. 50 ml – 4 l](#),
- [tygle filtracyjne o poj. 8 ml – 50ml](#).

