

Spiekane krążki filtracyjne w szklanej obręczy



Spiekane krążki filtracyjne Duran wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3. Dostępne są spieki o 3 średnicach: 24 mm, 50 mm, 90 mm oraz 4 porowatościach: G1, G2, G3 oraz G4.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Porowatość
	G-2861	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	24 mm	1
	G-2862	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	24 mm	2
	G-2863	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	24 mm	3
	G-2864	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	24 mm	4
	G-2866	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	50 mm	1
	G-2867	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	50 mm	2
	G-2868	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	50 mm	3
	G-2869	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	50 mm	4
	G-2871	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	90 mm	1
	G-2872	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	90 mm	2
	G-2873	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	90 mm	3
	G-2874	Krążek filtracyjny w szklanej obręczy	90 mm	4

Opis

Spiekane szklane krążki filtracyjne z obrzeżem ze szkła topionego są przeznaczone do stosowania ze [skręcanym zestawem filtracyjnym Duran](#). Spieki o średnicy 50 mm pasują do zestawu do filtracji próżniowej ([G-2881](#), [G-2882](#)). Krążki są dostępne w 3 średnicach: 24 mm, 50 mm, 90 mm oraz 4 porowatościach: 1, 2, 3, 4.

Krażki o śr. 24 mm pasują do zestawu [G-2841](#). Spieki o śr. 50 mm są przeznaczone do zestawu [G-2842](#) oraz [G-2881](#), [G-2882](#).
Krażki o największej średnicy, 90 mm, pasują do zestawu do filtracji [G-2843](#). Spiekane dyski mogą być stosowane bez filtra bibułowego lub membranowego.