

Zakrętki Duran z PSU - z uszczelką - gwint GLS 80



Wytrzymałe termicznie, chemicznie i mechanicznie zakrętki Duran wykonane z PSU. W kolorze białym, z uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Przeznaczone do butelek z gwintem GLS 80. Opakowanie 5 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Kolor	Szt./Op.
	G-0405	Zakrętki Duran z PSU	GLS80	biały	5 szt.

Opis

Zakrętki Duran z gwintem GLS 80 przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań. Materiał użyty do ich produkcji to polimer na bazie poliarylosulfonu. Dzięki temu ich właściwości chemiczne, termiczne i mechaniczne są znacznie lepsze niż standardowych zakrętek wykonanych z polipropylenu. Dzięki skróconemu potrójnemu gwintowi butelkę DURAN® GLS 80® można otworzyć lub zamknąć za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu. Uszczelkę w zakrętkach G-0405 wykonano z silikonu utwardzanego platyną i dodatkowo pokryto z obu stron PTFE. Zapewnia szczelne zamknięcie butelki. Do kupienia osobno są pasujące [pierścienie wylutowe z PTFE](#), umożliwiające użytkowanie butelek bez kapania.

Oferowane białe zakrętki Duran z PSU z gwintem GLS 80 zapakowano po 5 sztuk.

Gama zakrętek Duran z gwintem GLS 80 obejmuje również [niebieskie zakrętki z polipropylenu](#) oraz [zakrętki z membraną PTFE](#).