



Wytrząsarka KS 130 control



Wyjątkowo ciche, poręczne i bezawaryjne urządzenie do wytrząsania.

Ruch: kołowy.

Amplituda: 4 mm.

Dopuszczalne obciążenie: 2000 g.

Dopuszczalny czas pracy: ciągły.

Prędkości: 0-800 obrotów na minutę.

Wyłącznik czasowy: 1-599 min.

Akcesoria do wytrząsarki KS 130 control należy zamawiać osobno.

Miniatura



Nr-art.

K-1676

Nazwa

Wytrząsarka KS 130 control

Nr producenta

0002980100

Opis

Wyjątkowo ciche, poręczne i bezawaryjne urządzenie do wytrząsania.

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie Labworldsoft oraz kabel do PC

Akcesoria do wytrząsarki KS 130 control należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr	KS 130 control
Ruch	kołowy
Amplituda	4 mm
Dopuszczalne obciążenie	2000 g
Moc silnika (in/out)	45/10 W
Zasilanie	230 V/50-60 Hz
Dopuszczalny czas pracy	ciągły

Parametr	KS 130 control
Prędkości	0-800 obrotów na minutę
Wyświetlacz prędkości i czasu	LED
Wyłącznik czasowy	1-599 min.
Wymiary	270 x 316 x 98 mm
Ciężar	9,8 kg
Dopuszczalna temperatura	5-50°C
Dopuszczalna wilgotność	80%