



Mobilny palnik Bunsena BL 1700

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan i gwintem śrubowym Euro. Umożliwia regulację dopływu gazu i powietrza oraz uzyskanie temperatury do 1700°C. W komplecie znajduje się nabój 230 g (410 ml), zapewniający ok. 3-5 godzin pracy.

Miniatura



Nr-art.

B-1420

Nazwa

Mobilny palnik Bunsena w komplecie z nabojem

Opis

Mobilny palnik Bunsena BL 1700 jest przeznaczony do pracy z nabojami ciśnieniowymi wypełnionymi **gazem propan/butan** i wyposażonymi w **gwint śrubowy Euro**.

Palnik umożliwia precyzyjne ustawienie płomienia dzięki regulacji zarówno dopływu spalanego gazu za pomocą pokrętki, jak i dopływu powietrza za pomocą nakrętki umieszczonej na głowicy.

Urządzenie pozwala uzyskać **temperaturę do 1700°C**. Przy zastosowaniu naboju o masie 230 g (410 ml) czas palenia wynosi ok. 3-5 godzin.

Palnik sprzedawany jest w zestawie z nabojem. W naszej ofercie dostępne są także [zapasowe wkłady](#).