



Naboje i adaptery do palników gazowych

Adaptory gazowe i naboje Campingaz do palników laboratoryjnych zapewniające bezpieczną i wydajną pracę. Produkty wyposażone w reduktory ciśnienia, zawory odcinające i certyfikowane węże DVGW. Są kompatybilne z różnymi typami kartuszy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Dla	Wymiary
	B-0157	Adapter do nabojów CV 470	1 szt.	Flame 110	-
	B-0156	Adapter do nabojów C 206	1 szt.	Flame 110	-
	K-5110	Bezpieczny adapter gazowy do naboju CV 360	1 szt.	Flame 100	-
	B-1347	Adapter do nabojów CV 360	1 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro	-
	B-1349	Adapter do nabojów C 206	1 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro, Flame 100	-
	B-1362	Adapter do nabojów CV 470	1 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro, Flame 100	-
	K-5012	Naboje gazowe CG 1750	4 szt.	Powerjet	60 x 140 mm
	B-1346	Naboje gazowe CV 360	6 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro, Fireboy, Flame 100, Powerjet 2	37 x 140 mm
	B-1348	Naboje gazowe C 206	3 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro, Flame 110	90 x 90 mm
	B-1361	Naboje gazowe CV 470	2 szt.	Fuego, gasprofi 1 scs micro, Flame 110	112 x 142 mm

Opis

Naboje gazowe i adaptery – dostępne modele

Adapter CV 470 - 1,5 do Flame 110

Bezpieczny adapter gazowy z wbudowanym reduktorem ciśnienia, zaworem odcinającym, węzłem DVGW (0,5 m) oraz uchwytem ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do kartuszy CV 470 i 450 g firmy Campingaz. Umożliwia do 11 godzin ciągłej pracy.

Adapter C 206 - 1,5 do Flame 110

Wyposażony w reduktor ciśnienia, zawór odcinający i węzł DVGW (0,5 m). Kompatybilny z kartuszami C 206 o pojemności 190 g. Zapewnia do 4,5 godziny pracy ciągłej.

Adapter do Flame 100 (CV 360)

Adapter ze zintegrowanym reduktorem ciśnienia przeznaczony do kartuszy CV 360 (52 g). Czas pracy ciągłej wynosi około 65 minut.

Adapter do Fuego SCS i Gasprofi 1 micro (CV 360)

Model z reduktorem ciśnienia przeznaczony do kartuszy CV 360 (52 g) firmy Campingaz. Umożliwia do 45 minut pracy.

Adapter do wkładów C 206 z zabezpieczeniem

Adapter wyposażony w zawór odcinający, zabezpieczenie przed pęknięciem węża oraz wąż DVGW o długości 0,5 m. Przeznaczony do kartuszy C 206.

Adapter bezpieczeństwa gazowego 470

Do serii Gasprofi, Fuego oraz Flame 100. Posiada reduktor ciśnienia, zawór odcinający, zabezpieczenie przed pęknięciem węża, uchwyt ze stali nierdzewnej i wąż DVGW (0,5 m). Kompatybilny z kartuszami CV 470 (450 g). Czas pracy: do 370 minut.

Adapter gazowy 1750 do Flame 100

Bezpieczny adapter z reduktorem ciśnienia, zaworem odcinającym, uchwytem ze stali nierdzewnej i węzem DVGW (0,5 m). Pasuje do kartuszy z gwintem 7/16" x 28 UNEF, np. CG 1750 (170 g). Czas pracy: do 150 minut.

Nabój C 206 GLS

Przebijalny nabój gazowy ze zintegrowanym systemem blokady gazu zgodnym z EN 417:2012. Przeznaczony do palników bez zaworu bezpieczeństwa, takich jak Labogaz® 206 i Soudogaz.

Naboje CV470 Plus i CV 300 Plus

Zaworowe naboje gazowe z zaworem bezpieczeństwa. Kompatybilne z palnikiem Labogaz® 470.

Nabój CV 360

Zaworowy nabój gazowy z zaworem bezpieczeństwa, przeznaczony do palnika bezpieczeństwa Schuett Phoenix.

Nabój CV 470

Butanowy nabój gazowy o pojemności 450 g z zaworem. Pakowany po 2 sztuki (VE = 2).