



Palnik gasprofi 1 SCS micro



Idealny do pracy w komorach laminarnych.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



K-1353

Palnik gasprofi 1 SCS micro



B-0660

Osłona przed wiatrem do palnika gasprofi 1 SCS micro

Opis

Idealny do pracy w komorach laminarnych.

Charakteryzuje się kompaktową budową i niewielkimi wymiarami: 85 x 49 x 86 mm (szer. x wys. x gł.), umożliwiającymi wygodną pracę.

Wykonany w całości ze stali szlachetnej.

Odpowiada normie DIN-DVGW: NG-2211AS0167.

Przeznaczony do gazu ziemnego oraz gazu ciekłego, 20-50 mbar.

Zużycie: gaz ciekły 70 g/h.

Eksploatacja naboju gazowego:

45 min. w przypadku CV 360,

170 min. w przypadku C 206.

Temperatura płomienia: gaz ciekły 1350°C, gaz ziemny 1300°C.

Nominalne obciążenie cieplne: 1 kW.

Zasilanie: 9V DC / 1 VA.

Ciężar: 930 g.

Zakres dostawy: włącznik nożny ze stali szlachetnej, czujnik podczerwieni DoubleClick, 4 standardowe programy, system kontrolny SCS Safety Control System z bezpiecznym wyłączeniem gazu: kontrola zapłonu, płomienia i temperatury, automatyczne wyłączenie urządzenia, wskazanie ciepła resztkowego, system kontroli głowicy palnika, regulowany zasięg czujnika podczerwieni, zdejmowana głowica palnika, możliwość zmiany kąta nachylenia w prawo/w lewo, turbopłomień, zamocowanie dla 3 uchwytów na ezy, dysze do gazu propan-butan i do gazu ziemnego, ognioodporne elementy obsługi, tulejka do węża oraz zasilacz z wtyczką.