



Eksykatory próżniowe ze szkła Duran - z zaworem igłowym z PTFE - typ MOBILEX



Próżniowy eksykator ze szkła Duran z gwintowanym tubusem typu Mobilex. Pokrywa ze szlifowanym kołnierzem i zawór zapewniają szczelność urządzenia. Przystosowany do pracy w próżni. Dostępny w komplecie z płytką porcelanową lub bez.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Zawór	W zestawie	Śr. nominalna	Śr. zew.	Wys. zew.
	G-1631	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	bez płytki	DN 150	215 mm	239 mm
	G-1632	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	bez płytki	DN 200	270 mm	296 mm
	G-1633	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	bez płytki	DN 250	320 mm	344 mm
	G-1634	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	bez płytki	DN 300	380 mm	420 mm
	G-1636	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	z płytką	DN 150	215 mm	239 mm
	G-1637	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	z płytką	DN 200	270 mm	296 mm
	G-1638	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	z płytką	DN 250	320 mm	344 mm
	G-1639	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	z zaworem	z płytką	DN 300	380 mm	420 mm

Opis

Eksykator próżniowy z płaskim, szlifowanym kołnierzem i tubusem gwintowanym typu Mobilex oferowany **w zestawie z zaworem igłowym z PTFE**. Kran umożliwia podłączenie pompy próżniowej do eksykatora. Po osiągnięciu odpowiednich warunków zawór można zamknąć. Wszystkie połączenia w eksykatorze są bardzo szczelne i pozwalają na zachowanie warunków obniżonego ciśnienia przez długi czas. Eksykator ze szkła Duran typu Mobilex jest wykonany z grubego szkła **borokrzemowego 3.3**. Zgodny z wymaganiami normy DIN ISO 13130. Przystosowany do pracy w pełnej próżni.

Eksykatory Duran z tubusem typu Mobilex dostępne są w 4 różnych rozmiarach (od DN 150 do DN 300) oraz w wersji z płytką porcelanową lub bez. Przy zakupie eksykatora z zaworem warto zwrócić uwagę, że producent podaje jego wysokość bez zaworu zamykającego.

Dostępne są liczne akcesoria i części zamienne: [płytki porcelanowe](#) i [metalowe](#), pokrywy, podstawy i zawory. Przy ich

zamawianiu należy zwrócić uwagę na średnicę nominalną (DN) produktu. Eksykator typu Mobilex dostępny jest również w wersji [bez zaworu](#).

Eksykatory dostarczane są bez środka suszącego (perełek wskaźnikowych) – do kupienia osobno.