



Pokrywa eksykatora ze szkła Duran - z tubusem typu Mobilex



Pokrywa eksykatora ze szkła Duran z płaskim, szlifowanym kołnierzem. Wyposażona w tubus typu Mobilex z gwintem GL 32. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pasuje do wszystkich podstaw eksykatorów Duran. Dostarczana bez zaworu zamykającego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Gwint	Zawór	Śr. nominalna	Śr. zew.	Wysokość
	G-1696	Pokrywa eksykatora Duran	Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 150	215 mm	85 mm
	G-1697	Pokrywa eksykatora Duran	Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 200	270 mm	94 mm
	G-1698	Pokrywa eksykatora Duran	Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 250	320 mm	109 mm
	G-1699	Pokrywa eksykatora Duran	Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 300	380 mm	137 mm

Opis

Pokrywa eksykatora ze szkła Duran ze płaskim, szlifowanym kołnierzem, który zapewnia bardzo dobrą szczelność. Wyposażona w tubus typu Mobilex z gwintem GL 32, dzięki któremu eksykator można podłączyć do pompy próżniowej. Pokrywa została wykonana z grubego szkła borokrzemowego 3.3. Podobnie jak wszystkie eksykatory i części zamienne do eksykatorów Duran, jest przystosowana do pracy w próżni. Spełnia wymogi normy DIN ISO 13130. Jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami podstaw do eksykatorów Duran. Aby odpowiednio dobrać elementy zestawu trzeba mieć na uwadze, że wszystkie elementy zestawu (pokrywa, podstawa i płytką) muszą mieć taką samą średnicę nominalną (DN).

Pokrywa dostarczana jest bez zaworu zamykającego. [Kran z zaworem igłowym z PTFE typu Mobilex](#), [zakrętkę z otworem GL 32 wykonaną z PBT](#) oraz [uszczelkę z silikonu powlekanego PTFE](#) należy zamawiać oddzielnie.