



## Pokrywa eksykatora ze szkła Duran - z tubusem typu Novus



Pokrywa eksykatora ze szkła Duran z płaskim, szlifowanym kołnierzem. Wyposażona w tubus ze szlifem NS 24/29 typu Novus. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pasuje do wszystkich podstaw eksykatorów Duran. Dostarczana bez zaworu zamykającego.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                    | Typ   | Szlif    | Zawór      | Śr. nominalna | Śr. zew. | Wysokość |
|-----------|---------|--------------------------|-------|----------|------------|---------------|----------|----------|
|           | G-1691  | Pokrywa eksykatora Duran | Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 100        | 153 mm   | 62 mm    |
|           | G-1692  | Pokrywa eksykatora Duran | Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 150        | 215 mm   | 85 mm    |
|           | G-1693  | Pokrywa eksykatora Duran | Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 200        | 270 mm   | 94 mm    |
|           | G-1694  | Pokrywa eksykatora Duran | Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 250        | 320 mm   | 109 mm   |
|           | G-1695  | Pokrywa eksykatora Duran | Novus | NS 24/29 | bez zaworu | DN 300        | 380 mm   | 137 mm   |

### Opis

Pokrywa eksykatora ze szkła Duran ze płaskim, szlifowanym kołnierzem, który zapewnia bardzo dobrą szczelność. Wyposażona w tubus typu Novus ze szlifem NS 24/29, dzięki któremu eksykator można podłączyć do pompy próżniowej. Pokrywa została wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Spełnia wymogi normy DIN ISO 13130. Jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami podstaw do eksykatorów Duran. Aby odpowiednio dobrać elementy zestawu trzeba mieć na uwadze, że wszystkie elementy zestawu (pokrywa, podstawa i płytka) muszą mieć taką samą średnicę nominalną (DN).

Pokrywa dostarczana jest bez zaworu zamykającego. [Kran z zaworem igłowym z PTFE typu Novus montowany w pokrywie](#) należy zamawiać oddzielnie.