



Mikser-homogenizator GK900

Mikser GK900 przeznaczony do rozdrabniania, mieszania, emulgowania i homogenizowania. Solidna obudowa silnika wykonana z chromowanego odlewu cynkowego zapewnia doskonałą stabilność urządzenia. Wyposażony w odporny na zużycie i wibracje silnik kolektorowy. Oferowany bez akcesoriów – naczynia do mieszania PC lub stali oraz zapasowe noże – do kupienia osobno.

Miniatura



Nr-art.

3-2090

Nazwa

Mikser, bez naczynia do mieszania

Opis

Mikser GK900 przeznaczony do rozdrabniania, mieszania, emulgowania i homogenizowania. Naczynia do mieszania z głowicami nożowymi oraz odpowiednio uformowanymi nożami ze specjalnej stali nożowej. Solidna obudowa silnika wykonana z chromowanego odlewu cynkowego zapewnia doskonałą stabilność urządzenia. Wyposażony w odporny na zużycie i wibracje silnik kolektorowy.

- Moc trwała 900 W, moc maksymalna do 1600 W.
- Prędkość obrotowa ustawiana bezstopniowo w zakresie od 1000 do 17000 obr./min.
- Łagodny rozruch.
- Wyłącznik zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie pracuje tylko przy właściwie założonej pokrywce. CE-TÜV-GS.

Zasilanie: 230 V.

Ciężar: 6 kg.

Wysokość: ok. 50 cm.

[Naczynia do mieszania ze stali lub z poliwęglanu](#) i [zapasową głowicę](#) nożową należy zamawiać osobno.