



## Młynek do rozdrabniania

Młynek do rozdrabniania. Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej. Pojemność mielenia 50 g. Podświetlany włącznik. Schowek na kabel. Przeszklona pokrywa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	B-0800	Młynek do rozdrabniania	150 W

### Opis

Młynek do rozdrabniania. Obudowa i ostrze ze stali nierdzewnej. Pojemność mielenia 50 g. Podświetlany włącznik. Schowek na kabel. Przeszklona pokrywa.

**Moc:** 150 W.

**Natężenia hałasu:**  $\leq 73$  dB(A).

**Zasilanie:** 220-240 V ~ 50/60 Hz.

**Długość kabla:** 92 cm.