



Przenośny miernik pH/mV/°C HI 9125



Przenośny i wodoszczelny pH-metr, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i przemysłowe. Wyposażony w nowy typ ekranu, wyświetla jednocześnie wartości pH, temperaturę, opis stosowania przycisków oraz piktogramy, co znacznie ułatwia dokonywanie pomiarów. Kalibracji dokonuje się za pomocą klawiatury jednocześnie z kompensacją temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-2730	Przenośny miernik pH/mV/°C HI 9125	z elektrodą pH HI 1230B i sondą temperatury HI 7662

Opis

Przenośny i wodoszczelny pH-metr, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i przemysłowe. Wyposażony w nowy typ ekranu, wyświetla jednocześnie wartości pH, temperaturę, opis stosowania przycisków oraz piktogramy, co znacznie ułatwia dokonywanie pomiarów. Kalibracji dokonuje się za pomocą klawiatury jednocześnie z kompensacją temperatury. Urządzenie posiada funkcję automatycznego rozpoznawania 5 wstępnie zaprogramowanych, standardowych buforów. Wybór rozdzielczości pomiaru następuje automatycznie i zmienia się od 0,1 do 1 mV gdy odczyt przekracza 700 mV.

Dostawa obejmuje elektrodę pH, roztwory buforowe i sondę temperatury w walizce transportowej oraz 3 baterie Micro 1,5 V.

Dane techniczne

Model HI 9125

Zakres pomiaru / Rozdzielczość	pH	0 do 14
	mV	±1999
	°C	-20,0 do +120,0
Dokładność	pH	±0,01
	mV	±1
	°C	±0,4
Wymiary	185 x 726 x 36 mm	
Waga	300 g	