




Refraktometr ręczny do miodu, 58-90% Brix

Przeznaczony do pomiaru ogólnych wartości w miodzie, tj. wysokiej zawartości cukru, wody i odpowiedniego stopnia Baumé. Zawartość wody w miodzie określa się na podstawie pomiaru współczynnika refrakcji. Umożliwia określenie czasu zbioru, trwałości i jakości miodu. Użyteczny do opracowywania mieszanek wiosennych miodu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Skala | Dokładność |
|---|---------|--------------|-------------|------------|
|  | 7-0108 | Refraktometr | 58-90% Brix | 1 % Brix |

Opis

Przeznaczony do pomiaru ogólnych wartości w miodzie, tj. wysokiej zawartości cukru, wody i odpowiedniego stopnia Baumé. Zawartość wody w miodzie określa się na podstawie pomiaru współczynnika refrakcji. Umożliwia określenie czasu zbioru, trwałości i jakości miodu. Użyteczny do opracowywania mieszanek wiosennych miodu.