



Minitermometr, zakres: -10°C do +50°C

Termometr z zakresem pomiarowym: -40°C do +120°C i **dokładnością:** $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ przy całkowitym zanurzeniu czujnika.

Wskazanie temperatury można odczytać po 3 - 5 sekundach na wyświetlaczu cyfrowym LCD o wysokości 10 mm. Czujnik wykonany ze stali szlachetnej jest na stałe połączony z przyrządem.

Miniatura



Nr-art.

2-5681

Nazwa

Minitermometr

Opis

Termometr z zakresem pomiarowym: -40°C do +120°C i **dokładnością:** $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ przy całkowitym zanurzeniu czujnika.

Wskazanie temperatury można odczytać po 3 - 5 sekundach na wyświetlaczu cyfrowym LCD o wysokości 10 mm. Czujnik o wymiarach 30 x śr. 2,2 mm wykonany ze stali szlachetnej jest na stałe połączony z przyrządem.

Temperatura robocza: -10°C do +50°C.

Wymiary: 90 x 60 x 25 mm.

Dostawa w komplecie z baterią 9V.