



Mikroprobówki z PP - z rowkowaniem - bez zakrętek - podwójnie pakowane



Mikroprobówki gwintowane firmy Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z rowkowaniem, które umożliwia odkręcanie probówki jedną ręką. Sterylne, pakowane podwójnie dla zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia przy wymagających procedurach laboratoryjnych. Mikroprobówki można bezpiecznie wirować do 20 000 x g. Dostarczane bez zakrętek, te są do kupienia osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1572	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	samostojące	0,5 ml	sterylny	500 szt.	72.730.711
	J-1573	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	stożkowodenne	1,5 ml	sterylny	500 szt.	72.607.772
	J-1576	Mikroprobówki z PP z rowkowaniem	samostojące	2,0 ml	sterylny	500 szt.	72.609.711

Opis

Mikroprobówki gwintowane Sarstedt z rowkowaniem wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Rowkowanie (radełkowanie) w połączeniu ze specjalnym [statywem](#) umożliwia zakręcanie i odkręcanie jedną ręką. Sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Są pakowane podwójnie. Każda torebka jest zapakowana w drugą torebkę. Dzięki temu sprawdzą się do czułych, skomplikowanych analiz i wymagających zastosowań w pomieszczeniach sterylnych lub clean-roomach. Probówki gwintowane **minimalizują utratę próbek**, mogą służyć do wygodnego przechowywania cennych odczynników, buforów, pożywek. Pasują do większości statywów i systemów przechowywania. Są również kompatybilne z wieloma rotorami w mikrowirówkach.

Mikroprobówki gwintowane można bezpiecznie wirować przy **20000 x g**. Nie posiadają pola opisowego i skali, co ułatwia obserwację próbek. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania IATA i ADR. Mikroprobówki gwintowane oferowane są **bez zakrętek**, które są dostępne do kupienia oddzielnie. Dzięki temu doskonale nadają się do automatycznego napełniania. Do mikroprobówek Sarstedt pasują [sterylne, podwójnie pakowane zakrętki z uszczelką](#), dostępne w różnych kolorach. Kompatybilne są również [zakrętki z uszczelką](#), haczykiem łączącym i uszczelką, [z przekłuwalną membraną](#).