



Miniaturowy miernik poziomu dźwięku

Niewielki miernik, służący do kontrolowania dopuszczalnego obciążenia hałasem. Nadaje się do oceny urządzeń laboratoryjnych (np. wirówek, wytrząsarek) czy biurowych, do pomiaru hałasu przemysłowego i środowiskowego. Wskazuje wartość minimalną i maksymalną. Posiada funkcję automatycznego wyłączania się. Wyposażony w czytelny wyświetlacz. Dostawa obejmuje miernik, osłonę przeciwwietrzną oraz baterię E-Block 9 V.

Miniatura



Nr-art.

B-0444

Nazwa

Miniaturowy miernik poziomu dźwięku

Opis

Niewielki miernik, służący do kontrolowania dopuszczalnego obciążenia hałasem. Nadaje się do oceny urządzeń laboratoryjnych (np. wirówek, wytrząsarek) czy biurowych, do pomiaru hałasu przemysłowego i środowiskowego. Wskazuje wartość minimalną i maksymalną. Posiada funkcję automatycznego wyłączania się. Wyposażony w czytelny wyświetlacz. Dostawa obejmuje miernik, osłonę przeciwwietrzną oraz baterię E-Block 9 V.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: 40 - 130 dB.

Rozdzielczość: 0,1 dB.

Wymiary: 54 x 34 x 157 mm.

Waga: 131 g.