



Kolby miarowe kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PE



Kolby miarowe klasy A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione są metodą szlifowania diamentowego i wypełnione niebieską emalią. Produkt posiada certyfikat serii oraz jest kalibrowany na wlew (In).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Tolerancja	Maks. wysokość	Szlif
	S-1001	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	5 ml	±0,025 ml	70 mm	NS 10/19
	S-1002	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	10 ml	±0,025 ml	90 mm	NS 10/19
	S-1003	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	20 ml	±0,040 ml	110 mm	NS 10/19
	S-1004	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	25 ml	±0,040 ml	110 mm	NS 10/19
	S-1005	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	50 ml	±0,060 ml	140 mm	NS 12/21
	S-1006	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	50 ml	±0,060 ml	140 mm	NS 14/23
	S-1007	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	100 ml	±0,100 ml	170 mm	NS 12/21
	S-1008	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	100 ml	±0,100 ml	170 mm	NS 14/23
	S-1009	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	200 ml	±0,150 ml	210 mm	NS 14/23
	S-1010	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	250 ml	±0,150 ml	220 mm	NS 14/23
	S-1011	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	300 ml	±0,200 ml	230 mm	NS 14/23
	S-1012	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	400 ml	±0,200 ml	250 mm	NS 19/26
	S-1013	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	500 ml	±0,250 ml	260 mm	NS 19/26
	S-1014	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	1000 ml	±0,400 ml	300 mm	NS 24/29
	S-1015	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	2000 ml	±0,600 ml	370 mm	NS 29/32
	S-1016	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	5000 ml	±1,200 ml	475 mm	NS 34/35
	S-1017	Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE	10000 ml	±2,000 ml	570 mm	NS 45/40

Opis

Kolby miarowe wykonane **ze szkła borokrzemowego 3.3** zgodnie z normą **DIN EN ISO 1042. Kalibrowane na wlew (In), zgodnie z normą DIN/ISO klasa „A”**. Znak zgodności („DE-M”) i numer partii nadrukowany na powierzchni korpusu. Aby zapewnić kolbom dłuższą trwałość, znak pierścienia menisku jest w kolorze niebieskim. Opisy zostały naniesione metodą szlifowania diamentowego i wypełnione trwałą emalią w intensywnie niebieskim kolorze. Kolby dostarczane są ze szczelnym korkiem polietylenowym (PE), który zapewnia idealne zamknięcie. Certyfikat serii można pobrać bezpośrednio ze [strony internetowej producenta](#).