



Pipety jednokanałowe HTL Optipette, zmienna objętość



Lekkie i ergonomiczne pipety, o wysokiej odporności mechanicznej. Posiadają duży przycisk pipetowania, podpórkę palca i system miękkich sprężyn, co pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pracy i zmniejszenie wysiłku podczas żmudnych, długotrwałych pipetowań. Czytelny licznik nastawy posiada duże cyfry, by ułatwić odczyt ustawionej pojemności. Żadaną pojemność można łatwo ustawić przy użyciu jednej ręki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0068	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP2	0,1-2 µl	5601
	B-0069	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP10	0,5-10 µl	5602
	B-0070	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP20	2-20 µl	5603
	B-0071	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP50	5-50 µl	5607
	B-0072	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP100	10-100 µl	5604
	B-0073	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP200	20-200 µl	5605
	B-0074	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP250	50-250 µl	5600
	B-0075	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP1000	100-1000 µl	5606
	B-0076	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP5000	500-5000 µl	5608
	B-0077	Pipeta Optipette jednokanałowa, OP10000	1000-10000 µl	5609

Opis

Lekkie i ergonomiczne pipety, o wysokiej odporności mechanicznej. Posiadają duży przycisk pipetowania, podpórkę palca i system miękkich sprężyn, co pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pracy i zmniejszenie wysiłku podczas żmudnych, długotrwałych pipetowań. Czytelny licznik nastawy posiada duże cyfry, by ułatwić odczyt ustawionej pojemności. Żadaną pojemność można łatwo ustawić przy użyciu jednej ręki. Pipety Optipette są odporne na promieniowanie UV. Ich dokładność i powtarzalność jest potwierdzona dołączonym Certyfikatem Kontroli Jakości. Każdą pipetę można samodzielnie rekalirować (procedura szczegółowo opisana w dołączonej instrukcji).