




Zakrętki Simax do butelek z szeroką szyją - gwint GL80 - z PP

SIMAX[®]
Glass that Lasts

Oryginalne zakrętki do butelek Simax z gwintem GL80, wykonane z niebieskiego PP. Autoklawowalne. Wytrzymują temperatury z zakresu od -40°C do +140°C. Pasują też do butelek o tym samym gwincie oferowanych przez innych producentów. Do stosowania również w kontakcie z żywnością oraz w przemyśle farmaceutycznym. Oferowane po 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Kolor	Szt./Op.
	S-2991	Zakrętki z PP	GL80	niebieskie	10 szt.

Opis

Zakrętki Simax przeznaczone do większości butelek z tak zwanym „szerokim gwintem” GL80. Wykonane z polipropylenu (PP). Zakres temperatury roboczej tego tworzywa mieści się w granicach -40°C do +140°C. Autoklawowalne. Zapewniają skuteczne uszczelnienie podczas przechowywania próbek.

W temperaturze pokojowej wykazują bardzo wysoką lub wysoką odporność na większość substancji poza eterami, dla których producent oferuje bardziej odporne na te związki, zakrętki wykonane z czerwonego PBT. Producent deklaruje możliwość stosowania nakrętek również w kontakcie z żywnością oraz w przemyśle farmaceutycznym. Do kupienia dostępne są również dodatkowe pierścienie wylewowe Simax dla butelek GL80.