



Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktora - czerwona



Uszczelka wykonana z silikonu powlekanego czerwonym FEP do stosowania z naczyniami reakcyjnymi z płaskim kołnierzem. Pięć wariantów różniących się rozmiarem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. nominalna	Średnica	Grubość	Szt./Op.
	G-2171	Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktorów Duran	DN 60	75 mm	4 mm	1 szt.
	G-2172	Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktorów Duran	DN 100	110 mm	4 mm	1 szt.
	G-2173	Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktorów Duran	DN 120	133 mm	4 mm	1 szt.
	G-2174	Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktorów Duran	DN 150	157 mm	5 mm	1 szt.
	G-2175	Uszczelka silikonowa powlekana FEP do reaktorów Duran	DN 200	215 mm	5 mm	1 szt.

Opis

Czerwona uszczelka wykonana z silikonu powleczonego tworzywem kopolimerowym fluorowym FEP. Służy jako optymalne uszczelnienie naczyń reakcyjnych z płaskim kołnierzem DURAN[®] i rowkowanym brzegiem. Umieszcza się ją na dolnym szlifie naczynia. Tworzy niezawodne uszczelnienie z płaskimi pokrywami kołnierzowymi. Zapobiega przesuwaniu się powierzchni szlifowanych naczyń i pokrywy. Nie dopuszcza do zakleszczenia się szlifowanych powierzchni. Łączy w sobie dobrą elastyczność silikonu z wyjątkową odpornością chemiczną FEP.

Autoklawowalna. O-ring posiada wyjątkową odporność chemiczną i termiczną do 200°C. Cztery warianty od DN 60 do DN 200.

Nie nadaje się do stosowania z eksykatorami.

Łączenia części naczynia reakcyjnego należy zabezpieczać za pomocą klamry zaciskowej. Dostępna do kupienia osobno.