

















Pipety Gilson Pipetman[®] L



Pipety Gilson Pipetman[®] L o zmiennej objętości, charakteryzujące się wysoką dokładnością i precyzją (błędy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu nominalnego są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Wyjątkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Nr producenta	Zrzutnik końcówek
	K-2908	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P2L	0,2-2 µl	FA10001M	metalowy
	K-2909	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P10L	0,5-10 µl	FA10002M	metalowy
	K-2910	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P20L	2-20 µl	FA10003M	metalowy
	K-2911	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P100L	10-100 µl	FA10004M	metalowy
	K-2912	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P200L	20-200 µl	FA10005M	metalowy
	K-2913	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P1000L	100-1000 µl	FA10006M	metalowy
	K-4110	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P2L	0,2-2 µl	FA10001P	plastikowy
	K-4111	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P10L	0,5-10 µl	FA10002P	plastikowy
	K-4112	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P20L	2-20 µl	FA10003P	plastikowy
	K-4113	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P100L	10-100 µl	FA10004P	plastikowy
	K-4114	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P200L	20-200 µl	FA10005P	plastikowy
	K-4115	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P1000L	100-1000 µl	FA10006P	plastikowy
	K-2914	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P5000L	500-5000 µl	FA10007	brak
	K-2915	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L	P10mL L	1-10 ml	FA10008	brak

Opis

Pipety Gilson Pipetman® L o regulowanej objętości charakteryzują się bardzo dobrą dokładnością i precyzją (błędy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu nominalnego są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Wyjątkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań. Wyposażone w opatentowaną blokadę nastawionej objętości, zapobiegający przypadkowej zmianie ustawionej wartości. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w Pipetman L zapewniają znaczną redukcję siły pipetowania w stosunku do innych modeli pipet. Regulowana pozycja zrzutnika końcówek umożliwia komfortową pracę zarówno osobom prawo- jak i leworęcznym.

W ofercie posiadamy pipety z metalowym lub plastikowym zrzutnikiem końcówek.