



Łączniki destylacyjne zagięte, próżniowe ze złączem GL18



Łączniki destylacyjne ze szkła DURAN[®] wygięte pod kątem 105°. Z przyłączem gwintowanym GL18. Dostępne dla standardowych szlifów NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32. Ze ściętą rurką ułatwiającą odbiór cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Szlif wew.	Szlif zew.
	G-6346	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła DURAN	GL18	NS 14/23	NS 14/23
	G-6347	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła DURAN	GL18	NS 19/26	NS 19/26
	G-6348	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła DURAN	GL18	NS 24/29	NS 24/29
	G-6349	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła DURAN	GL18	NS 29/32	NS 29/32

Opis

Łącznik z dwoma szlifami i skraplaczem wykonano ze szkła DURAN[®]. Dolny szlif wraz z rurką wylotu cieczy do odbieralnika został względem górnego szlif **wygięty pod kątem 105°**. Przyłącze do próżni wykończono **gwintem GL 18**. Połączenia dostępne dla szlifów **NS: 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32 - zgodnie z normą DIN 12594** lub w uzupełnieniu do DIN. Łączniki posiadają ściętą końcówkę odprowadzającą do łatwiejszego odbierania cieczy.

W naszej ofercie dostępne są elementy umożliwiające podłączenie podciśnienia do gwintowanej końcówki przy użyciu odpowiedniej [zakrętki z otworem](#) i [uszczelki](#) lub jej zaślepienie za pomocą [zakrętkę GL18](#). Łączniki destylacyjne ze złączem GL 18 dostępne są również w wariantcie [prostym](#).