



Pirometr ScanTemp 330



Szybki i bezdotkowy Pirometr ScanTemp 330 na podczerwień. Urządzenie mierzy zakres temperatury od -50°C do +330°C. Posiada szybki czas reakcji <1s, optyka 12:1. Wbudowany celownik laserowy ułatwia odnalezienie celu. Szeroki zakres zastosowań od przemysłu po branżę gastronomiczną.

Miniatura



Nr-art.

31.1134.06

Nazwa

Pirometr ScanTemp 330

Zakres temp.

-50°C do +330°C

Opis

Pirometr ScanTemp 330 to szybki i bezdotkowy termometr na podczerwień. Wbudowany celownik laserowy ułatwia odnalezienie celu. Wystarczy wycelować w obiekt, nacisnąć przycisk i w kilka sekund uzyskać dokładny wynik. Czas reakcji wynosi poniżej 1 sekundy. Podświetlany wyświetlacz zapewnia czytelność nawet w słabym świetle. Bezdotkowy pomiar temperatury oparty jest na sprawdzonej technologii podczerwieni. Promieniowanie podczerwone emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od 0 jest przekształcane na sygnał elektryczny, analizowane przez procesor i wyświetlane na wyświetlaczu. Urządzenie mierzy zakres temperatury od -50°C do +330°C. Dokładność $\pm 2^\circ\text{C}$ od 0°C do $+330^\circ\text{C}$

Pirometr znajduje zastosowanie w pomiarach temperatur m.in.: wody, żywności (np.: tłuszcz, masa czekoladowa, pokarm, napoje), układów klimatyzacji i ogrzewania, mostków termicznych, układów klimatyzacji i ogrzewania.

Optyka: 12:1. Emisyjność 0,95. Wymiary: 32 x 78 x 133 mm (szer. x dł. x wys.).

Produkt zasilany na baterię blokową 9 V, która znajduje się w zestawie. Zapasowe baterie można dokupić osobno.