



Fiolki z wywiniętym brzegiem ND8

Fiolki z wywiniętym brzegiem ND8, zgodnym z DIN. Dostępne w różnych pojemnościach i kształtach. Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerów. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kształt	Kolor	Pojemność	Wys. x śr.	Gwint	Szt./Op.
	7-0600	Fiolki z wywiniętym brzegiem	płaskie dno	bezbarwny	0,8 ml	30 x 8,2 mm	ND8	100 szt.
	7-0601	Fiolki z wywiniętym brzegiem	płaskie dno	bezbarwny	0,7 ml	40 x 7 mm	ND8	100 szt.
	7-0602	Fiolki z wywiniętym brzegiem	płaskie dno	oranżowe	0,7 ml	40 x 7 mm	ND8	100 szt.
	7-0603	Fiolki z wywiniętym brzegiem	okrągłe dno	bezbarwny	0,3 ml	31,5 x 5,5 mm	ND8	100 szt.
	7-0604	Fiolki z wywiniętym brzegiem	stożkowe	bezbarwny	0,3 ml	31,5 x 5,5 mm	ND8	100 szt.
	7-0605	Fiolki z wywiniętym brzegiem	płaskie dno	bezbarwny	1,2 ml	40 x 8,2 mm	ND8	100 szt.
	7-0606	Fiolki z wywiniętym brzegiem	płaskie dno	oranżowe	1,2 ml	40 x 8,2 mm	ND8	100 szt.
	7-0607	Fiolki z wywiniętym brzegiem	stożkowe	bezbarwny	0,7 ml	40 x 7 mm	ND8	100 szt.
	7-0608	Fiolki z wywiniętym brzegiem	stożkowe	oranżowe	0,7 ml	40 x 7 mm	ND8	100 szt.
	7-0609	Fiolki z wywiniętym brzegiem	stożkowe	oranżowe	0,4 ml	30 x 7 mm	ND8	100 szt.

Opis

Fiolki z wywiniętym brzegiem ND8, zgodnym z DIN. Dostępne w różnych pojemnościach i kształtach.

Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerów. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Można je zamykać za pomocą kapsli aluminiowych 8 mm, zakrętek z polietylenu (PE) 9 mm lub zakrętek Push-On 8 mm.