



Zakrętki gwintowane ND10 z septą



Zakrętki gwintowane ND10. Wykonane z PP. Z gwintem 10-425 i otworem o śr. 7 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Grubość	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	7-0728	Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	1,3 mm	60° shore A	100 szt.
	7-0729	Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą	Silikon biały/PTFE czerwony	1,3 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0730	Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą	Silikon biały/PTFE beżowy	1,5 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0731	Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą	PTFE czerwony/ silikon biały/PTFE czerwony	1,0 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0732	Zakrętki gwintowane ND10 z otworem z septą	Silikon biały / PTFE niebieski, z nacięciem	1,5 mm	55° Shore A	100 szt.
	L-0187	Zakrętki gwintowane ND10 bez otworu z septą	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	1,3 mm	60° shore A	100 szt.

Opis

Zakrętki gwintowane ND10. Wykonane z PP. Z gwintem 10-425 i otworem o śr. 7 mm.

1. Z septą z kauczuku naturalnego /z tworzywa TEF

Odporne na temperatury: od -40°C do +120°C.

Dzięki znakomitej zdolności ponownego zamknięcia idealnie nadają się do wielokrotnych iniekcji.

Zakrętki standardowe pasują do zastosowań GC i HPLC.

Grubość: 1,3 mm

2. Z septą z silikonu/z tworzywa PTFE

Odporne na temperatury: od -60°C do +200°C.

Przeznaczone do jednorazowych iniekcji.