



Wytrząsarka Varioshake VS 8 B

 LAUDA

Wytrząsarka Varioshake VS 8 B z cyfrowym sterowaniem umożliwia precyzyjne wytrząsanie w ruchu liniowym (posuwisto-zwrotnym). Urządzenie umożliwia regulację prędkości w zakresie 20-300 obr./min oraz pracę w trybie ciągłym lub programowanym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	K-8664	Wytrząsarka Varioshake VS 8 B	cyfrowa	20-300 obr./min	20 mm	330 x 330 mm	8 kg	L003058

Opis

Cyfrowa wytrząsarka Lauda Varioshake VS 8 B to niezawodne urządzenie, które wykonuje ruch liniowy (posuwisto-zwrotny). Zakres regulacji prędkości wynosi **od 20 do 300 obr./min**, z amplitudą **20 mm**. Timer pozwala zaprogramować pracę w zakresie **od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut** lub wybrać **tryb ciągły**.

Silnik prądu przemiennego z zabezpieczeniem przed przeciążeniem gwarantuje niezawodne działanie przy obciążeniu do 8 kg. Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo.

Producent nie dostarcza platform wraz z urządzeniami. **Akcesoria** do wytrząsarki Lauda Varioshake VS 8 B: [maty antypoślizgowe](#), [platformy uniwersalne](#), [platformy z otworami do mocowania](#), [uchwyty na kolby](#), [rozdzielacze](#), [płytki mikrotitracyjne](#), [statywy na próbówki](#) prosimy zamawiać osobno. Lauda Varioshake VS 8 B jest modelem następczym wytrząsarki GFL 3006.

Zestaw zawiera wyłącznie wytrząsarkę, bez dodatkowych akcesoriów widocznych na zdjęciach.

Dane techniczne

Parametry

Varioshake VS 8 B

Ruch wytrząsania

posuwisto-zwrotny

Parametry	Varioshake VS 8 B
Min. częstotliwość wytrząsania	20 min ⁻¹
Maks. częstotliwość wytrząsania	300 min ⁻¹
Amplituda wytrząsania [mm]	20
Maks. nośność	8 kg
Timer	do 60 minut lub praca ciągła
Sterowanie	cyfrowe
Szerokość platformy wytrząsającej	330 mm
Głębokość platformy wytrząsającej	330 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	350 mm x 355 mm x 160 mm
Min. temperatura otoczenia	10 °C
Maks. temperatura otoczenia	50 °C
Waga	11 kg